




- ④ Conçu pour des cabines de 8'-0" [2440 mm]. Pour des cabines de 9'-0" [2745 mm], ajoutez 1'-0" [305 mm] au surplomb. Pour des cabines de 10'-0" [3050 mm], ajoutez 2'-0" [305 mm] au surplomb.
- ⑤ Quand l'espace accessible est en dessous du puits, des dispositifs de frein de sécurité sont requis sur le contrepoids. Ajoutez 9.5" à la dimension du puits où le contrepoids est situé.
- ⑥ Pour configuration en duplex ou en triplex avec entrée arrière, voir page suivante pour calculer les dimensions requises pour le puits.
- ⑦ Entraînement 1:1 avec machine sans engrenage
- ⑧ Entraînement 2:1 avec machine à engrenages
- ⑨ Dimensions conformes aux codes de l'ascenseur ASME A17.1 et CAN/CSA B44.

Entrée	Capacité lbs (kg)	Vitesse pi/min (m/s)	Largeur du puits		Prof. du puits	Larg. de la plate- forme		Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Ouver- ture libre
			HW ⁵	DHW ⁵		PW	PD			
OLDV	4000 (1800)	700-1200 (3.5-6.1)	8'-0" (2440)	16'-4" (4980)	9'-9" (2970)	5'-8" (1730)	8'-10 1/2" (2705)	5'-4" (1626)	7'-11" (2413)	4'-0" (1220)
OLDV	4500 (2000)	700-1200 (3.5-6.1)	8'-4" (2540)	17'-0" (5180)	9'-9" (2970)	6'-0" (1830)	8'-10 1/2" (2705)	5'-8" (1727)	7'-11" (2413)	4'-0" (1220)
OLDV	5000 (2250)	700-1200 (3.5-6.1)	8'-7" (2615)	17'-6" (5335)	10'-4" (3150)	6'-3" (1905)	9'-5 1/2" (2885)	5'-11" (1803)	8'-6" (2591)	4'-6" (1370)

OLDV : Ouverture Latérale Double Vitesse

Pour les zones sismiques
2 ou plus grandes,
ajoutez aux dimensions
(pouces) [mm]


HW	4" (100 mm)
HD	1" (25 mm)
HWR	3" (75 mm)

Projet : _____

Endroit : _____

Traction sans engrenage "machine en haut"
TYPE HÔPITAL - Duplex
Entrée avant - Ouverture double vitesse

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group